

Soudal PU-Schaum 2K mit "Twist & Click"

Getrieben durch unser Streben nach höchsten Qualitätsstandards in einem stets wettbewerbsreichen Umfeld, führte SOUDAL ein neues, innovatives Aktivierungssystem "Twist & Click" für 2K PU-Schäume ein.

Das neue Aktivierungssystem "Twist & Click" bietet Ihnen:

- ✓ **Einfachste Aktivierung**
Die neue SOUDAL 2K-Dose ist höchst einfach zu aktivieren. Hierzu wird das innere Rändelrad am Boden der Dose **5x mal nach rechts** gedreht. Ähnlich einfach wie das Aufziehen einer "Eier-Uhr"!
- ✓ Danach **20 sec.** kräftig Schütteln für die Durchmischung der Komponenten. Der fertige Schaum ist hellgrün.



- ✓ **Handschuhe im Deckel**
Die neue 2K Dose hat die Handschuhe jetzt im Deckel – wie bei anderen SOUDAL PU-Dosen auch.



- ✓ **Twist & click System**
Wenn korrekt aktiviert wird, ist zum Abschluss ein "click" in der Dose zu hören.
- ✓ **100% sicher**
Da der äußere Ring am Dosenboden fixiert ist, kann es nicht mehr zu einer versehentlichen Aktivierung kommen.



Das neue Aktivierungssystem "Twist & Click" für SOUDAL 2K PU-Schaum wird bereits seit **August 2016** ausgeliefert.